




TECHNIK FÜR WASSERKULTUR

JUDOMAT 2-10 D

WASSER
OHNE KALK



JUDOMAT-ENTHÄRTUNGSANLAGEN SIND SPARSAM UND WIRTSCHAFTLICH


Wasser-
Aufbereitung



SPARSAM UND KOSTENGÜNSTIG: ENTHÄRTUNGSANLAGEN DER BAUREIHE JUDOMAT JM 2 - 10 D

Der Einsatz von enthärtetem Wasser für die Regeneration sowie extrem verkürzte Regenerationszeiten sind nur zwei Gründe von vielen, warum die Baureihe der JUDOMAT-D Enthärtungsanlagen wirt-

schaftlich und zugleich kostengünstig arbeitet. Problemlos werden Sparbesatzung und Spülwasserverbrauch entsprechend der DIN 19636 erreicht.

Überall dort, wo niedrige Investitionskosten und geringe Betriebskosten im Vordergrund stehen, bietet diese Baureihe das Optimum.



Abb.: JM 2-3 D

JUDOMAT Enthärtungsanlagen JM 2 - 10 D

Zur Enthärtung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Wasser. Als Doppelanlage mit interner, verbindender

Verrohrung und automatischer Umschaltung auf den in Reserve stehenden Behälter.



Abb.: JM 4-10 D

Doppelanlage	Modell	JM 2 D	JM 3 D	JM 4 D	JM 6 D	JM 10 D
Spitzendurchfluss	m ³ /h	2	3	4	6	10
Dauerdurchfluss* bei Resthärte < 0,1°dH	m ³ /h	1,5	2,5	4	6	10
Dauerdurchfluss** bei Verschneidung < 8°dH	m ³ /h	2,5	4,2	6,7	10	16,7
Rohranschluss IG	Zoll	1	1	1	1½	1½
Nennkapazität bei Vollbesatzung	°dH x m ³	60	100	200	300	500
- Salzverbrauch je Regeneration	kg	3,3	5,5	11	16,5	27,5
Nennkapazität bei Sparbesatzung	°dH x m ³	45	75	150	225	375
- Salzverbrauch je Regeneration	kg	1	3	6	9	15
Platzbedarf						
- Länge	mm	1100	1100	1650	2200	2600
- Tiefe	mm	1000	1000	950	1100	1300
- Höhe	mm	1100	1100	1150	1850	1550
Salzlösebehälter						
- Inhalt	Liter	78	78	200	300	500
Bestell-Nr.		8390127	8390128	8390129	8390036	8390037

* Bezogen auf 20°dH Rohwasserhärte und Vollbesatzung
** Externes Verschneideventil erforderlich

Lieferumfang: zwei glasfaserverstärkte Filterbehälter, Filterfüllungen aus hochwertigem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Zentralsteuerventil mit mengenabhängiger Steuerung,

Salzlöse- und Vorratsbehälter mit Deckel aus schlagfestem Kunststoff (JM 2 D-3 D in Kabinettausführung), Netzanschluss 230 V / 50 Hz.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten



www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel. +49 (0)1805 / 6 92 001*
Fax +49 (0)1805 / 6 92 110*
E-Mail: info@judo.eu

JUDO Austria
Zur Schleuse 5 · A-2000 Stockerau
Tel. +43 (0)22 66 / 6 40 78
Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79
E-Mail: info@judo-online.at

* 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend